

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE: ¡**DESENCHUFE EL CABLE O DESCONECTE LA ELECTRICIDAD** EN EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE Y ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN!

ADVERTENCIA: PARA SER INSTALADO Y/O UTILIZADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS Y REGULACIONES ELÉCTRICAS.

ADVERTENCIA: EN CASO DE QUE TENGA ALGUNA DUDA CON RELACIÓN A CUALQUIER PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE, REVISE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES Y NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI LA CONFIGURACIÓN (DISEÑO) DE LA RANURA O LA HOJA DEL DISPOSITIVO EN EL CIRCUITO TIENE UNA CLASIFICACIÓN QUE DIFIERE DE LA CLASIFICACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO.

ADVERTENCIA: ¡ESTE PRODUCTO ES SÓLO PARA USO DE REEMPLAZO! SE DEBE TENER EXTREMA PRECAUCIÓN PARA CONECTAR LOS CABLES EXISTENTES AL MISMO TAMAÑO DE LA CUCHILLA DE CONTACTO O RANURA Y A LA MISMA UBICACIÓN QUE EL DISPOSITIVO QUE SE VA A SUSTITUIR. NO HACERLO PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO, UNA DESCARGA ELÉCTRICA O LA MUERTE.

PRECAUCIÓN: UTILICE ESTE DISPOSITIVO CON CABLE DE COBRE O REVESTIDO DE COBRE ÚNICAMENTE.

DI-K01-09965-40E

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR**ESPAÑOL****ESPECIFICACIONES**

El protector contra tirones acomodará los cordones Hard Service Cord, Jr. Hard Service Cord y cordones de aspiradoras 12/3 a 18/3 AWG (0.95 cm. a 1.82 cm. diámetro). Cordones paralelos 14/3 a 16/3 AWG; con el inserto del protector contra tirones puesto en su sitio, tipo SO 14/3 AWG máximo.

1. INTERRUMPA LA CORRIENTE.

2. Afloje los tornillos de montaje de la cara del producto y separe el módulo del bastidor. Levante el protector contra tirones e inserte el cordón a través del bastidor.

NOTA: Deje el protector contra tirones para los cordones de diámetro pequeño y sáquelo para los cordones de diámetro grande, de acuerdo al calibre moldeado.

3. Pele el forro externo del cordón de acuerdo al diagrama apropiado o medida de pelado descrita detrás del producto. Pele 1.4 cm (1/2 pulg.) de aislante de la punta de cada conductor (**Figura 1**).

4. Afloje totalmente los tornillos. Tuerza todos los hilos de cada conductor bien apretados (**NO ESTAÑE LOS CONDUCTORES**).

5. Inserte los conductores en el orificio de cableado apropiado y apriete los tornillos firmemente a 10-14 pulg.-lb.

PRECAUCION: LAS TERMINALES SOLO DEBEN APRETAR AL CONDUCTOR, NO AL AISLANTE.

6. Vuelva a montar el módulo en el bastidor alineando con la llave de guía. Apriete los tornillos de montaje. Asegure firmemente el protector contra tirones en el bastidor con los tornillos de la abrazadera. Asegúrese que la abrazadera apriete uniformemente al cordón mientras asegura la abrazadera. Apriete los tornillos de la abrazadera alternadamente a una tensión de 12-14 pulg.-lb. (**NO APLICABLE PARA ENTRADAS Y SALIDAS BRIDADAS**).

7. Conecte el cordón o restablezca la corriente con el fusible o interruptor de circuito.

LA INSTALACION ESTA COMPLETA.

FIGURA: 1

Pele el Forro


(Todos los conductores excepto el cable a tierra)

3.8 cm (1-1/2") Max.

3.5 cm (1-3/8") Min.

Pele el aislante

1.4 cm (0.562")



Sólo pele los conductores a Tierra
Pele el forro 2.5 cm (1")

TABLA 1: Rango de Agarre de Cordón

20A 3 Alambres

0.385" - 0.780" Dia.

(98 mm - 2 cm Dia.)

S, SO, ST, STO, STW, STW-A, ATOW-A,

SOO, STOO

TABLA 2: 20A-125/250VCA A Tierra

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| 9965-C | Clavija | 3 Polos, 3 Alambres |
|--------|---------|---------------------|

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DURANTE EL TIEMPO DE VIDA:

Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290, México. Tel. (55) 5082-1040. Garantiza este producto durante el tiempo de vida útil en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extraviara el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| DATOS DEL USUARIO | |
| NOMBRE: _____ | DIRECCIÓN: _____ |
| COL: _____ | C.P.: _____ |
| CIUDAD: _____ | |
| ESTADO: _____ | |
| TELÉFONO: _____ | |
| DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR | |
| RAZÓN SOCIAL: _____ | PRODUCTO: _____ |
| MARCA: _____ | MODELO: _____ |
| NO. DE SERIE: _____ | |
| NO. DEL DISTRIBUIDOR: _____ | |
| DIRECCIÓN: _____ | |
| COL: _____ | C.P.: _____ |
| CIUDAD: _____ | |
| ESTADO: _____ | |
| TELÉFONO: _____ | |
| FECHA DE VENTA: _____ | |
| FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____ | |