

Piédestaux d'alimentation

- Produit pour l'intérieur et l'extérieur
- Installation facile et rapide
- Offerts dans une variété de tailles, de couleurs et de configurations



DU COURANT HORS LES MURS!

Une solution idéale pour...

- Bâtiments commerciaux
- Campus
- Aéroports et aires de transports en commun
- Terrains de camping
- Parcs
- ... et plus encore



Construction durable pour l'intérieur et l'extérieur

- Piédestaux offerts en acier inoxydable brossé, en fini poudré bronze ou en fini poudré noir, avec une protection supplémentaire contre les rayons UV et les égratignures.
- Construction soudée en acier inoxydable 304 de forte épaisseur pour résister aux intempéries.

Options d'installation

INSTALLATION SUR LE SOL

(LA BASE VARIE EN FONCTION DU MODÈLE DE CAPOT)



INSTALLATION DANS LE SOL



- Fil de mise à la terre préinstallé et matériel d'ancrage en acier inoxydable inclus pour le béton.
- Trous déjà percés pour une installation facile au sol.
- Les versions à capot affleurant sont idéales pour les endroits où l'espace est limité, par exemple devant un mur, et comprennent un support d'installation interne pour économiser de l'espace.

- Il n'est pas nécessaire d'attendre la coulée et le durcissement du béton
- Panneau d'accès latéral amovible facilitant l'installation du dispositif de câblage.



Fièrement
fabriqué aux États-Unis



Homologation UL
aux États-Unis et au Canada



Hauteur conforme aux
normes américaines
relativement à l'accès par
les personnes handicapées



Homologation NEMA 3R
pour l'intérieur et l'extérieur



Couvercles
verrouillables

Versions avec des dispositifs de câblage de Leviton

- Prise intempérisée et inviolable à ports USB de type A et C pour répondre à toutes les exigences de charge.



- Conçus pour répondre aux normes UL en vigueur en matière d'autosurveillance, les dispositifs à DDFT à fonctions d'autovérification intempérisés et inviolables de Leviton effectuent périodiquement des tests internes pour confirmer qu'ils peuvent répondre à un défaut de mise à la terre.
- Peuvent accueillir n'importe quel dispositif de câblage électrique standard de style décoratif



Versions à capot pivotant

- **Contrôle de l'accès** – Le couvercle en acier inoxydable durable est équipé d'une languette de verrouillage pour empêcher toute utilisation non autorisée et s'assurer que les cordons importants ne sont pas débranchés.
- **Protection en tout temps** – L'espace entre le couvercle et le piédestal permet le passage des câbles pendant l'utilisation.
- **Intempérisées** – Le couvercle à fermeture automatique empêche l'eau de pénétrer.

Versions intempérisées avec couvercles étanches en cours d'utilisation

- Conformité à l'article 406.9 du National Electrical Code^{MD} (2020) en ce qui a trait aux boîtiers étanches aux emplacements humides ou mouillés



Renseignements pour la commande



Style de piédestal	Nombre de dispositifs possibles	Type d'installation	Hauteur	Prises comprises	MODÈLE EN ACIER INOXYDABLE N° de cat.	NOIR N° de cat.	BRONZE N° de cat.
Capot standard	1	Dans le sol	18 po (45,7 cm) une fois installé; 42 po (106,7 cm) total	Oui*	1BH42-1S	1BH42-1E	1BH42-1Z
				Non	1BH42-S	1BH42-E	1BH42-Z
		Sur le sol	18 po (45,7 cm)	Oui*	1PH18-1S	1PH18-1E	1PH18-1Z
				Non	1PH18-S	1PH18-E	1PH18-Z
	24 po (61 cm)	Oui*	1PH24-1S	1PH24-1E	1PH24-1Z		
		Non	1PH24-S	1PH24-E	1PH24-Z		
2	Sur le sol	18 po (45,7 cm)	Oui*	2PH18-2S	2PH18-2E	2PH18-2Z	
			Non	2PH18-S	2PH18-E	2PH18-Z	
Capot affleurant	1	Sur le sol	18 po (45,7 cm)	Oui*	1PF18-1S	1PF18-1E	1PF18-1Z
				Non	1PF18-S	1PF18-E	1PF18-Z
			24 po (61 cm)	Oui*	1PF24-1S	1PF24-1E	1PF24-1Z
				Non	1PF24-S	1PF24-E	1PF24-Z
Aucun capot	1	Sur le sol	18 po (45,7 cm)	Oui***	1PS18-3S	1PS18-3E	1PS18-3Z
				Non	1PS18-S	1PS18-E	1PS18-Z
			24 po (61 cm)	Oui***	1PS24-3S	1PS24-3E	1PS24-3Z
				Non	1PS24-S	1PS24-E	1PS24-Z

En plus de l'offre ci-dessus, nos piédestaux d'alimentations sont disponibles en gris, vert, marron et autres couleurs personnalisées avec des délais de livraison supplémentaires. Contactez votre spécialiste Leviton local pour plus d'informations.

NOTES : * Comprend des prises à DDFT intempérisées et inviolables de 20 A (G5362-WTW)
 ** Comprend des prises à DDFT intempérisées et inviolables de 20 A (G5362-WTW) et des prises à sorties intempérisées et inviolables de 20 A et ports USB de type A et C (W5833-W)
 *** Comprend des prises à DDFT intempérisées et inviolables de 20 A (G5362-WTW) et un couvercle étanche en cours d'utilisation (IUM1V-GY)



Rendez-vous sur notre site Web au :
www.leviton.com/powerpedestals
 Courriel: commercial@leviton.com

Q-1483A

072123

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9
 Soutien technique: 1800 405-5320 (6 h à 16 h HP du lundi au vendredi) 1 800 959-6004

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2023. Tous droits réservés.