Données sur les produits
ZBR20-1SW

Prise commandée sans fil GreenConnect

Description

GreenConnect permet la commande d'éclairage en toute simplicité. Ajoutez une commande sans fil à pratiquement toutes les charges de commutation ou de gradation. Compatible avec divers luminaires et des dispositifs de commande de charges, GreenConnect offre une solution sans fil évolutive et souple pour répondre aux besoins de commande de presque tous les espaces. Il ne nécessite pas de nouveau câblage de commande, de contrôleur de pièce, de concentrateur ou de passerelle. Il est parfait pour les rénovations ou les nouvelles constructions.

La prise commandée sans fil GreenConnect de 20 A en continu (ZBR20) est une solution de commande de charges enfichées simple et conforme aux codes énergétiques. Associez la prise et un contrôleur de charges ainsi qu'un détecteur à un réseau GreenConnect comprenant jusqu'à 16 appareils pour un mécanisme de commutation en fonction de l'occupation.

La prise est divisée, la sortie supérieure étant contrôlée et la sortie inférieure étant toujours activée. Le ZBR20 permet également de câbler des prises supplémentaires en aval et de les contrôler en même temps que la sortie supérieure contrôlée par le réseau. Un seul par circuit.

Caractéristiques

- La sortie supérieure est contrôlée et la sortie inférieure est toujours activée.
- Le bouton de programmation peut être utilisé pour activer ou désactiver manuellement la prise commandée.
- Capacités nominales de 20 A pour les charges commerciales complètes.
- Prise en continu - permet de faire des économies en installant des prises traditionnelles en aval — une seule par circuit.
- Conformité au NEC américain de 2017 pour une conception inviolable.
- Fonction de gestion de l'énergie — conformité aux exigences des normes IECC, ASHRAE 90.1 et CCR 24 (partie 6) de 2025 relativement aux commandes de charges enfichées.

Interface utilisateur



Leviton Manufacturing Co., Inc. – Commandes d'éclairage
10385 SW Avery Street, Tualatin, OR 97062 **téléphone** 1 800 736-6682 **soutien technique** (L-V de 6 h à 16 h HP) 1 800 959-6004
© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

Données sur les produits
ZBR20-1SW

Dimensions



Schéma de câblage



Spécifications

Électricité	
Tension/fréquence d'entrée	120 V c.a., 60 Hz
Charges nominales	
Usage général/Charges résistives à 125 V	20 A Type : 2P, 3F, câblage arrière
Charges à incandescence à 125 V	1 500 W
DEL/ballasts électroniques à 125 V	5 A
Moteurs à 125 V	1 ch
Cote d'étanchéité	IP10
Données environnementales	
Températures de fonctionnement	20 A jusqu'à 77 °F (25 °C), 15 A jusqu'à 113 °F (45 °C)
Température d'entreposage	-4 à 140 °F (-20 à 60 °C)
Humidité maximale	≤ 85 %
Autres	
Codes énergétiques	Composants possibles d'un système conforme aux exigences des normes IECC, ASHRAE 90.1 et CCR 24 (partie 6) de 2025 relativement aux exigences des commandes de charges enfichées
Cote d'étanchéité	IP10
Connexions réseau	2,4 GHz, IEEE 802.15.4, distances maximales de 75 pi (22,9 m) entre dispositifs
Poids	0,50 lb (0,22 kg)
Garantie	5 ans

Renseignements pour la commande

Prise sans fil GreenConnect	
No de cat.	**Description**
ZBR20-1SW	Prise double sans fil GreenConnect de 20 A avec commande en aval; 120 V, 50/60 Hz

Leviton Manufacturing Co., Inc. – Commandes d'éclairage
10385 SW Avery Street, Tualatin, OR 97062 **téléphone** 1 800 736-6682 **soutien technique** (L-V de 6 h à 16 h HP) 1 800 954-6004

Leviton Canada
165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 **téléphone** 1-800-461-2002 **soutien technique** 1-800-405-5320

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/greenconnect

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.