

# Pedestal de Montaje Empotrado con Soporte de Montaje Interno

Núms. de Cat. 1PF18 y 1PF24



## ADVERTENCIAS:

- **PARA EVITAR INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LA MUERTE: APAGUE LA ALIMENTACIÓN EN EL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO O EL FUSIBLE Y PRUEBE QUE ESTÁ APAGADO ANTES DE CABLEAR.**
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Si usted no está seguro acerca de alguna de las partes de estas instrucciones, consulte a un electricista.

## PRECAUCIONES:

- Los empalmes, si son necesarios, deben realizarse con equipos, materiales o kits de empalme adecuados.
- No hay componentes que puedan ser reparados por el usuario. NO intente realizar el mantenimiento o reparar el aparato.

PK-A3466-10-04-0B


**LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.**

**ESPAÑOL**


## Descripción general

Cada modelo puede alojar entre una y dos canaletas. Hay cuatro orificios de 11 mm (7/16 pulg.) en el soporte de montaje interno. Se fijan a una superficie plana con los herrajes suministrados. El pedestal puede utilizarse con un receptáculo certificado UL/C-UL (RTRT/RTRT7) de 60 A como máximo y un interruptor certificado UL/C-UL (WFXV/WFXV7) de 60 A como máximo.

**NOTA:** Todas las alturas de 30.4 cm (12 pulg.) son sólo para aplicaciones especiales, ya que no cumplen la norma UL 1773, apartado 5.3.1. "La distancia entre la marca del nivel de pendiente final del poste/pedestal de montaje y la parte viva más baja no debe ser inferior a 30.4 cm (12 pulg.)". Estos modelos pueden utilizarse en aplicaciones que extienden el requisito de altura para permitir esa distancia de 30.4 cm (12 pulg.). Algunos ejemplos son las columnas de hormigón, los pilares y las instalaciones interiores que no requieren una clasificación "3R". El bajo voltaje para aplicaciones de comunicación, como cableado de datos, voz, Ethernet o altavoces, puede situarse a una altura inferior a la de 30.4 cm (12 pulg.) como mínimo.



## Qué incluye






## Instalación

1. Retire el soporte de montaje interno situado en la parte inferior del pedestal.


Utilice una llave Allen de 4 mm (5/32 pulg.) para quitar los cuatro tornillos de la parte inferior del pedestal.

**NOTA:** NO deseche el soporte ni los tornillos, ya que los volverá a instalar en un paso posterior.

2. Utilice el soporte de montaje interno suministrado como plantilla, o utilice las dimensiones mostradas en el diagrama y taladre cuatro orificios de montaje.




Puede acomodar: Dos conductos de 3.17 cm (1 1/4 pulg.)



Puede acomodar: Dos conductos de 3.81 cm (1 1/2 pulg.)

WEB VERSION

3. Instale los cuatro anclajes..




4. Instale el soporte de montaje interno en los cuatro anclajes con cuatro arandelas y cuatro tuercas hexagonales.


5. Jale los cables a la longitud deseada.

**NOTAS:**


- No fije conductos, canaletas o cables al pedestal. Forme bucles en "S" con los cables y alambres para evitar tensiones en los alambres dentro de la caja. Esto garantiza que los cables y alambres tengan espacio suficiente para ajustarse a los cambios de nivel causados por los ciclos de congelación y descongelación y el hundimiento del suelo.
- Los cables de tierra, incluidos sólo con los conductores de alimentación, se conectan al terminal de tierra del pedestal.




6. Instale el pedestal sobre el soporte de montaje interno utilizando cuatro (4) tornillos hexagonales de cabeza plana de 1/4 pulg.-20 x 7/16 pulg.




7. Retire la placa de montaje del dispositivo quitando los dos (2) tornillos Phillips de cabeza plana de acero inoxidable de 6-32 x 1/2 pulg. Siga los pasos 1-3, como se muestra en las imágenes que aparecen a continuación.



8. Conecte los cables al receptáculo e instale la placa de montaje del dispositivo con los tornillos suministrados. (La imagen que se muestra a continuación es un receptáculo ICFT y una placa de montaje de dispositivo de un solo gancho).



9. Coloque la placa de montaje del dispositivo cableado en el pedestal siguiendo los pasos 1-3, como se muestra en las imágenes a continuación. **NOTA:** Las imágenes se muestran sin cables sólo como referencia.



**SÓLO PARA MÉXICO**

**POLÍTICA DE GARANTÍA DE 1 AÑO:** Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11290 México. Tel (55) 5082-1040. Garantiza este producto por el término de uno año en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

1. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
2. La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
3. El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. Cuando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
5. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
6. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
7. En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
COL:	C.P.
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENEDOR	
RAZÓN SOCIAL:	PRODUCTO:
MARCA:	MODELO:
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCIÓN:	
COL:	C.P.
CIUDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:	

**GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO Y EXCLUSIONES**

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de uno año desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción. **Para detalles visite [www.leviton.com](http://www.leviton.com) o llame al 1-800-824-3005.** Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal, o no conforme con las etiquetas o instrucciones. **No hay otras garantías implicadas de cualquier otro tipo, incluyendo mercadería y propiedad para un propósito en particular** pero si alguna garantía implicada se requiere por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquiera garantía implicada, incluyendo mercadería y propiedad para un propósito en particular, es limitada a uno año. **Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía.** Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

WEB VERSION