



Les panneaux de distribution de Leviton

D'hier à demain, le courant passe



Panneaux NEMA 1 pour l'intérieur, porte de base

		N° de catalogue sur les panneaux de distribution	
Intensité nominale (A)	Nbre de positions/circuits	N° de catalogue	Remplace
Disjoncteur principal installé			
100	20	LP210-BDC	LP210-CBD
125		LP212-BDC	LP212-CBD
150		LP215-BDC	LP215-CBD
200		LP220-BDC	LP220-CBD
100	30	LP310-BDC	LP310-CBD
125		LP312-BDC	LP312-CBD
150		LP315-BDC	LP315-CBD
200		LP320-BDC	LP320-CBD
100	42	LP410-BDC	LP410-CBD
125		LP412-BDC	LP412-CBD
150		LP415-BDC	LP415-CBD
200		LP420-BDC	LP420-CBD
225		LP422-BDC	LP422-CBD
100	66	LP610-BDC	LP610-CBD
125		LP612-BDC	LP612-CBD
150		LP615-BDC	LP615-CBD
200		LP620-BDC	LP620-CBD
225		LP622-BDC	LP622-CBD
Cosses principales seulement*			
225	20	LP222-LDC	LP212-CLD
	30	LP322-LDC	LP320-CLD
	42	LP422-LDC	LP422-CLD
	66	LP622-LDC	LP622-CLD

* Conformément aux exigences du CCÉ, les panneaux de distribution à cosse principale ne comprennent pas les couvercles de compartiment d'entrée de service.



Panneaux NEMA 1 pour l'intérieur, porte à fenêtre

		N° de catalogue sur les panneaux de distribution	
Intensité nominale (A)	Nbre de positions/circuits	N° de catalogue	Remplace
Disjoncteur principal installé			
100	20	LP210-BWC	LP210-CBW
125		LP212-BWC	LP212-CBW
100	30	LP310-BWC	LP310-CBW
150		LP315-BWC	LP315-CBW
200		LP320-BWC	LP320-CBW
100	42	LP410-BWC	LP410-CBW
125		LP412-BWC	LP412-CBW
150		LP415-BWC	LP415-CBW
200		LP420-BWC	LP420-CBW
225		LP422-BWC	LP422-CBW
200	66	LP620-BWC	LP620-CBW
225		LP622-BWC	LP622-CBW

Panneaux NEMA 3R pour l'extérieur

Intensité nominale (A)	Nbre de positions/circuits	N° de catalogue	Remplace
Disjoncteur principal installé			
100	20	LR210-BDC	LP210-C3B
125		LR212-BDC	LP212-C3B
150		LR215-BDC	LP215-C3B
200		LR220-BDC	LP220-C3B

Panneaux partiels NEMA 3R avec socle, installation en saillie, entrée de service souterraine/aérienne

Intensité nominale (A)	Nbre de positions	N° de catalogue	Remplace	Mécanisme de contournement	Couvercle
100	8	LS810-BRC	LP810-CMC	Aucun	Avec anneau
150		LS815-BRC	LP815-CMC	Aucun	Avec anneau
200		LS820-BRC	LP820-CMC	Aucun	Avec anneau



Disjoncteurs principaux



Intensité nominale (A)	N° de catalogue	Remplace
100	LM100-T	LM100
125	LM125-T	LM125
150	LM150-T	LM150
175	LM175-T	S.O.
200	LM200-T	LM200
225	LM225-T	LM225

DISJONCTEURS DE DÉRIVATION

Tenue nominale aux courts-circuits de 10 kA*

Disjoncteurs de base

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/208 V, 120/240 V
15	LB115-T	LB215-T
20	LB120-T	LB220-T
25	LB125-T	LB225-T
30	LB130-T	LB230-T
35	-	LB235-T
40	-	LB240-T
45	-	LB245-T
50	-	LB250-T
60	-	LB260-T
70	-	LB270
80	-	LB280
90	-	LB290
100	-	LB200
110	-	LB211
125	-	LB212

* Tenue nominale de 22 kA avec un disjoncteur principal de Leviton (se reporter aux tableaux des valeurs nominales pour en savoir plus).

DDAA

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/240 V
15	LB115-AFT	LB215-AF
20	LB120-AFT	LB220-AF

Disjoncteurs à DDAA/DDFT (mixtes)

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V
15	LB115-DFT
20	LB120-DFT

Disjoncteurs à limiteur de surtensions transitoires

Description	N° de catalogue
Limiteur/disjoncteur de 15 A, 120/240 V	LSPD1-T
Limiteur/disjoncteur de 20 A, 120/240 V	LSPD2-T

Disjoncteurs à DDFT (fuites à la terre de 5 mA)
Protection du personnel

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/208 V, 120/240 V
15	LB115-GFT	LB215-G
20	LB120-GFT	LB220-G
25	LB125-GFT	LB225-G
30	LB130-GFT	LB230-G
40	-	LB240-G
50	-	LB250-G
60	-	LB260-G

Disjoncteurs à DPÉFT (fuites à la terre de 30 mA)
Protection de l'équipement

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/240 V
15	LB115-EPT	LB215-EP
20	LB120-EPT	LB220-EP
25	LB125-EPT	LB225-EP
30	LB130-EPT	LB230-EP
40	-	LB240-EP
50	-	LB250-EP
60	-	LB260-EP

Disjoncteurs intelligents de 2e génération avec fonctionnalité de commande à distance

Tenue nominale aux courts-circuits de 10 kA*

Disjoncteurs intelligents de base de 2° génération

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/208 V, 120/240 V
15	LB115-ST	LB215-ST
20	LB120-ST	LB220-ST
25	LB125-ST	LB225-ST
30	LB130-ST	LB230-ST
35	-	LB235-ST
40	-	LB240-ST
45	-	LB245-ST
50	-	LB250-ST
60	-	LB260-ST

Disjoncteurs intelligents à DDAA de 2° génération

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V
15	LB115-AST
20	LB120-AST

Disjoncteurs intelligents à DDAA/DDFT (mixtes) de 2° génération


Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V
15	LB115-DST
20	LB120-DST

Disjoncteurs intelligents à DDFT de 2° génération
fuites à la terre de 5 mA) Protection du personnel

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/208 V, 120/240 V
15	LB115-GST	LB215-GST
20	LB120-GST	LB220-GST
25	LB125-GST	LB225-GST
30	LB130-GST	LB230-GST
35	-	LB235-GST
40	-	LB240-GST
45	-	LB245-GST
50	-	LB250-GST
60	-	LB260-GST

Disjoncteurs intelligents à DPÉFT de 2° génération
(fuites à la terre de 30 mA) Protection de l'équipement

Intensité nominale (A)	Unipolaire, 120 V	Bipolaire, 120/208 V, 120/240 V
15	LB115-EST	LB215-EST
20	LB120-EST	LB220-EST
25	LB125-EST	LB225-EST
30	LB130-EST	LB230-EST
40	-	LB240-EST
50	-	LB250-EST
60	-	LB260-EST



No de catalogue	Description
LWHEM-2	Collecteur de données énergétiques pour la maison entière de Leviton, avec 1 paire de transformateurs de courant*
LSMMA	Accessoire de mesure de la consommation supplémentaire pour LWHEM-2
LSBMA	Accessoire de mesure de la consommation pour les disjoncteurs de dérivation bipolaires

* Chaque LWHEM-2 peut prendre en charge jusqu'à trois paires de TC LSMMA.

* Tenue nominale de 22 kA avec un disjoncteur principal de Leviton (se reporter aux tableaux des valeurs nominales pour en savoir plus).

Matériel de fermeture/verrouillage



Description	N° de catalogue
Dispositif de verrouillage de manette pour les disjoncteurs de dérivation	LBHPL
Dispositif de verrouillage de manette pour les disjoncteurs principaux	LMHPL
Pièces de verrouillage de porte pour les panneaux de distribution intérieurs	LDRLK
Pièces de fermeture de porte pour les panneaux de distribution intérieurs	LDRLA

Cosses et barres de terre/neutre



Description	N° de catalogue
Cosses principales à installer sur le terrain, 3-300	LL630
Cosse de mise à la terre, 6-2/0	LLGND
Cosse de neutre, 6-300	LLNTL
Cosses de phase/neutre côté charge, 14-4 [6]	LLPHN
Barre de mise à la terre, 11 positions, 14-4	LGBKT
Barre de neutre, 14-1/0	LNBKT
Cosse de neutre en passage continu à installer sur le terrain, 3-300	LN330
Cosse de neutre en passage continu à installer sur le terrain, 4-2/0	LL420
Cosse enfichable en passage continu de dérivation	LFTLA

Accessoires pour panneaux extérieurs et complets avec compteur



Description	N° de catalogue
Emboîtement de conduit de 1 po (2,5 cm)	LHUB1
Emboîtement de conduit de 2 po (5,1 cm)	LHB02
Emboîtement de conduit de 2,5 po (6,4 cm)	LHUB2
Plaque de fermeture	LCLPT
Cinquième mâchoire pour les socles de compteur de base	L5JAW
Connecteur de mise à la terre	LGDMC
Anneau d'étanchéité pour compteur	LRING

Autres



Description	N° de catalogue
Dispositif de retenue pour disjoncteur	LBHDK
Support équerre en fer pour panneaux encastrés	LBRKT
Autocollants d'identification de circuits pour 20 positions, porte de base [5]	LSTK2
Autocollants d'identification de circuits pour 30 positions, porte de base [5]	LSTK3
Autocollants d'identification de circuits pour 42 positions, porte de base [5]	LSTK4
Autocollants d'identification de circuits pour 66 positions, porte de base [5]	LSTK6
Autocollants d'identification de circuits pour 20 positions, porte à fenêtre [5]	LSTK2-W
Autocollants d'identification de circuits pour 30 positions, porte à fenêtre [5]	LSTK3-W
Autocollants d'identification de circuits pour 42 positions, porte à fenêtre [5]	LSTK4-W
Autocollants d'identification de circuits pour 66 positions, porte à fenêtre [5]	LSTK6-W
Plaques d'obturation [10]	LFPLT
Protecteurs de bornes pour les disjoncteurs principaux	LTCVR
Bretelle de métallisation	LPBSK
Vis de couvercle [6]	LDCKS
Étiquettes « GFCI PROTECTED OUTLET » [1 000]	GFLBL-LBL
Étiquettes « EMERGENCY DISCONNECT » [10]	LDSCS
Couvercle de compartiment d'entrée de service pour panneaux de distribution intérieurs à 20 positions	LPSCC-2
Couvercle de compartiment d'entrée de service pour panneaux de distribution intérieurs à 30, 42 et 66 positions	LPSCC-346



Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9

Téléphone : 1-800-461-2002

Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur www.leviton.com/support

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/loadcenter

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

