



Couleur :  Blanc

CUP : 078477015582

Pays d'origine : Chine

NEMA:  14-50P

En savoir plus sur l'appli My Leviton. Des questions? Fouillez dans notre base de connaissances. Profitez des offres gouvernementales. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre gamme complète de bornes de recharge de véhicules électriques Evr-Green.

EV40P

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 pour la maison intelligente série EV, 40 A, fonctionne avec l'appli My Leviton avec fiche NEMA 14-50P

Borne de recharge de véhicules électriques de niveau 2 pour maison intelligente série EV, 40 A, 208/240 V c.a., sortie 9,6 kW, connecteur de recharge J1772, cordon de 25 pi, comprend un support de montage et un câble d'entrée préfixé de 3 pi de long avec fiche NEMA 14-50P, commande RFID en option, compatible Wi-Fi (fonction Wi-Fi 802.11 b/g/n)

- INTELLIGENT – Fonctionne avec l'application My Leviton par Wi-Fi, vous permettant de prendre le contrôle de toute votre maison, du panneau de distribution à l'éclairage en passant par le chargeur de VÉ
- LA MARQUE EN QUI VOUS AVEZ CONFIANCE – Leviton est dans les maisons depuis plus d'un siècle et charge les véhicules depuis plus d'une décennie. Rechargez facilement avec les bornes certifiées UL/CSA/Energy Star, prises en charge par une équipe dédiée 24 h/24, 7 j/7
- POUR TOUTE APPLICATION – avec un boîtier étanche homologué NEMA Type 3R et un câble conçu pour empêcher le gel et la fissuration dans des conditions météorologiques extrêmes, vous pouvez installer à l'intérieur et à l'extérieur (remarque : pour les applications extérieures, la prise intempérisée doit être installée dans une boîte extérieure à deux dispositifs et doit utiliser un couvercle intempérisé conforme au code)
- FACILE À INSTALLER – Profitez d'importantes économies de temps grâce à un câble d'entrée préconnecté et au matériel de montage inclus. Remarque : cette borne est livrée avec une fiche NEMA 14-50P et fonctionne avec les prises d'alimentation pour recharge de VÉ (1450R et 1450W) de Leviton
- CHARGER N'IMPORTE QUEL VÉHICULE ÉLECTRIQUE – avec un câble SAE J1772™ conforme aux normes de l'industrie, la série EV peut charger n'importe quel VÉ, y compris Audi, BMW, Ford, Honda, Subaru et même Tesla en utilisant l'adaptateur NACS Leviton (numéro de pièce : NACSA)

Information technique

Données électrotechniques

Intensité : 40 A

Disjoncteur : 50 A

Câble du connecteur de recharge :

SAE J1772 de calibre 10 AWG

Nombre de phases/fils : L1, L2 et

terre, alimentation par le bas

Température de fonctionnement :

-30 °C à 50 °C

Puissance de sortie : 9,6 kW

Tension : 208/240 V c.a.

Matériaux

Matériau du boîtier : plastique (PC + PBT)

Classification du boîtier :

NEMA de type 3R

Indication de l'état : alimentation, recharge et défaillance

Caractéristiques physiques

Longueur du câble : 25 pi (7,6 m)

Caractéristiques

Contextes d'installation :

résidentiels et commerciaux

Mécanisme de verrouillage du

couvercle : vis Phillips (aucune

possibilité de cadénassage)

Type de dispositif : chargeur

Fonctions : compatibilité avec

l'appli My Leviton

Données environnementales

Altitude : jusqu'à 6 500 pi (2 000 m)

Température de fonctionnement

du câble de recharge : de -30 °C à 50 °C

Refroidissement : naturel

Normes et certifications


Normes et certifications :

UL2594, UL2231-1, UL2231-2, UL2251, UL62, UL991, UL1998, NFPA 70 (article 625), UL840 et CSA C22.2 n° 280, prise en charge du protocole OCPP 1.6

Garantie

Garantie : 2 ans, limitée

Dessin technique



DEVIS TECHNIQUE

NOM DE L'INSTALLATION :		NUMÉROS DE CATALOGUE :	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
N° DE L'INSTALLATION :		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Téléphone : 1 800 323-8920 • Fax : 1 800 832-9538

Soutien technique (8 h 30 à 19 h 30 HNE, du lundi au vendredi) : 1 800 824-3005

La manufacture Leviton du Canada S.R.I.

165, boul. Hymus, Pointe-Claire, Québec, H9R 1E9 Téléphone : 1-800-461-2002 • Fax : 1-800-563-1853

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 • Tél. : (+52) 55-5082-1040 • Fax : (+52) 5386-1797

Visitez notre site Web à l'adresse : www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

La société Leviton est établie à l'échelle internationale.

Pour savoir où sont situés ses bureaux locaux, prière d'aller sur : www.leviton.com